

FICHE TECHNIQUE DES ARMOIRES METALLIQUES PORTES BATTANTES



FICHE TECHNIQUE DES ARMOIRES METALLIQUES A PORTES BATTANTES

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

- Corps monobloc soudé pour une grande robustesse
- Tablettes pour dossiers suspendus avec ergots d'accrochage intégrés
- Profondeur de 440
- Largeur 1200, 1000
- Hauteur 1980, 1020
- 7 nuances de corps
- Dessus d'armoire équipé pour recevoir des dossiers suspendus
- Dos sans plis apparents pour utilisation en espace ouvert
- Finition lisse satinée
- Réglage de l'assise par 4 vérins (option)

**ARMOIRES CONFORMES aux NORMES EUROPEENNES
NF EN 14073-2 et 3 / NF EN 14074 et à la NORME FRANCAISE NF D 62-041**

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

✓ STRUCTURES

Tôle laminée à froid épaisseur 0.8 et 1mm premier choix

Dessus, bandeau de socle, lame terminale : épaisseur 1mm

Côtés, fond, socle, panneaux intérieurs et tablettes : épaisseur 0.8mm

Fond en deux panneaux profilés pour une grande rigidité de l'armoire

Soudure par points. Tôle en provenance de forges européennes délivrée avec Certificat de Conformité garantissant les exigences du cahier des charges

✓ FINITIONS

Préparation des corps d'armoires par passage en tunnel de dégraissage et phosphatation à 4 étages.

Application peinture poudre EPOXY POLYESTER lisse satinée en cabine automatisée, et sans rejets de solvants. Très bonne résistance aux rayures. Toutes nos teintes sont conformes à la directive européenne RoHS

✓ PORTES

Portes battantes en tôle 8/10 pourvues d'un raidisseur. Pivotement sur axes en acier permettant une ouverture supérieure à 90° pour un accès total au contenu de l'armoire.

✓ SERRURES

Fermeture assurée par une poignée serrure encastrée avec verrouillage deux points par crémone en acier. Deux clés (une fixe et une pliable)

✓ TABLETTES

En acier 0.8mm. Réalisées par profilage. Les doubles plis pour dossiers suspendus leur assurent une grande rigidité. Les taquets sont intégrés à la tablette, facilitant l'installation.

Couleur des tablettes de la couleur du corps de l'armoire.

La tablette pour une armoire de 1200 admet une charge uniformément répartie de 50kg dessus et 60kg dessous dans les DS . (test FCBA dispo sur demande)

Conditionnées sous film rétractable

Des repères sur les parois intérieures verticales permettent de positionner les tablettes pour les dossiers suspendus ou les classeurs

Largeur Armoire	1200	1000
Longueur tablette	1130	930
Profondeur tablette	360	360
Epaisseur tablette	25	25
Référence	AT12	AT10

✓ CONDITIONNEMENT

Coiffe haute, basse, et 4 cornières en carton ondulé double cannelure, épaisseur 4mm. Film de protection complet en étirable.

Ces cartons proviennent de matériaux recyclés et sont 100% recyclables.

✓ DIMENSIONS ET CAPACITES MAXIMUM

Hauteur nominale	1980	1020
Hauteur hors tout	1980	1020
Hauteur utile	1833	873
Dossiers Suspendus	6	3
Classeurs	5	2
Cadres coulissants	4	3
Largeur nominale	1200	1000
largeur utile	1130	930
Profondeur nominale	440	
Profondeur utile	382	

✓ POTENTIELS CALORIFIQUES

Armoire vide

Hauteur	Largeur	Profondeur	Référence	Pot Calorifique
1980	1200	440	AHB12	37 MJ
1980	1000	440	AHB10	30 MJ
1020	1200	440	ABB12	22 MJ
1020	1000	440	ABB10	21 MJ

Tablettes

Tablette AT12 : 2.5 MJ


Tablette AT10 : 2.0 MJ

✓ VÉRINS (en option)




Deux traverses en acier soudées sous le socle reçoivent 4 vérins permettant de régler l'assise de l'armoire dans le cas de sol irrégulier. Course de 20 mm


✓ NUANCIER DU CORPS ARMOIRE



Blanc pur 9016



Blanc 9010



Beige 1015



Beige 1013



Gris clair 7035



Gris Alu 9006



Anthracite 7016



Noir 9005

Photos du nuancier non contractuelles : un écart peut exister entre les nuanciers présentés et la réalité, nous tenons des échantillons à votre disposition pour une meilleure appréciation.

3. VISUELS



4. GARANTIE

Les armoires et accessoires ICT sont réalisés selon un cahier des charges très exigeant en terme de qualité et de procédés de fabrication. La garantie s'applique pour une durée de 5 ans à compter de la date de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à une mauvaise utilisation, ou à des modifications apportées par le client.

5. AMENAGEMENTS ET OPTIONS

✓ AMENAGEMENT ½ PENDERIE et ½ RANGEMENT



AMV12 Kit ½ penderie et ½ rangement pour armoire à rideaux L1200
1 tablette 1040x360 avec porte-cintre + 1 séparation verticale + 3 ½ tab 442x360

✓ CADRES COULISSANT POUR DOSSIERS SUSPENDUS



Constitués de 2 glissières à billes à sortie totale pour recevoir des dossiers suspendus à lecture horizontale. Coloris noir.

CHR12 pour armoire L1200, 1005 x 327 utiles

CHR10 pour armoire L1000, 805 x 327 utiles

CHR08 pour armoire L800, 610 x 327 utiles

CH12 pour armoire portes métalliques L1200

Fournis avec 2 traverses ; charge maxi 40kg.

Le système d'ouverture sélective est indispensable à partir de 2 cadres afin de prévenir tout risque de basculement de l'armoire. De conception en acier et aluminium, ce système est très robuste.

B2C, B3C, B4C, système d'ouverture sélective pour 2, 3, et 4 cadres coulissants

✓ TABLETTE DE CONSULTATION TELESCOPIQUE



Tablette télescopique sur 2 glissières à bille à sortie totale. Epaisseur 1mm.

Finition Epoxy Polyester couleur corps de l'armoire. Profilée pour recevoir des dossiers suspendus dessous.

TCR12 pour armoire L1200, 1040 x 360 utiles


TCR10 pour armoire L1000, 840 x 360 utiles

✓ TABLETTE DE CONSULTATION



Tablette coulissante à poser sur tablette fixe pour consultation de dossiers.
Finition Epoxy Polyester couleur corps de l'armoire.
TC tablette de consultation L650

✓ SEPARATEUR VERTICAL



Séparateur en acier épaisseur 1.5 mm finition Epoxy Polyester couleur corps de l'armoire. Glissement latéral possible.
SV01 Séparateur vertical H150 x P360

✓ PIEDS



4 Pieds réglables en acier épaisseur 2mm, hauteur 100mm, diamètre 50mm, permettant d'isoler/rehausser l'armoire du sol pour utilisation en milieu spécifique. Finition Epoxy Polyester couleur corps de l'armoire.

✓ JEU DE TUBES POUR DOSSIERS SUSPENDUS A CROCHETS



Se compose de 2 platines en tôle se fixant sur les parois verticales, et de 2 tubes diamètre 20mm en acier. Finition Epoxy Polyester couleur corps de l'armoire.
ATUB12 pour armoire L1200 et ATUB10 pour armoire L1000

✓ TABLETTE PENDERIE POUR ARMOIRE L1200



Permet d'organiser l'armoire haute L1200 AHR12 en vestiaire, tout en restant en harmonie avec les armoires de classement voisines.
T2K12 Tablette penderie équipée 2 porte-cintres pour armoire L1200.
Coloris corps de l'armoire.

✓ KIT VÉRINS ADAPTABLES



Kit pour installation de vérins sur une armoire déjà en utilisation. Se clipse sous le socle. Réglage des vérins de l'intérieur de l'armoire, course de 20 mm.

KVER kit vérins adaptable